




DANOBAT

**SCHLEIFEN &
IN-PROCESS
MESSEN**

**ZYLINDRISCHE
RÄUMNADELN**

**MIT UNSERER
DANOBAT HG**



**SOFTWARE FÜR
RÄUMNADELN**

**SPEZIELLE
LÜNETTE FÜR
RAUMNADELN**


**IN-PROCESS &
POST-PROCESS
MEASURING**

HG-62 ZYLINDRISCHE RÄUMNADELN






HIGHLIGHTS

- In-Prozess & Post-Prozess Multi-Durchmesser-Messung mit 2 μ Wiederholbarkeit
- Spezielle DANOBAT-Lünette für das Außenschleifen von Räumnadeln
- Räumnadeln-Softwaremodul für eine schnelle und einfache Programmierung



MASCHINENKONFIGURATION

- Räumnadeln \varnothing bis zu: $\varnothing 250$ mm
- Räumnadeln Länge bis zu: 2000 mm
- Schleifen von Zähnen und Aufnahme & In-Prozess-Messen
- B-Achsen-Schleifkopfkonfiguration mit zwei Schleifspindeln für Korund- oder CBN-Scheiben
- Absolutes Multi-Durchmesser-Messesystem MDM-300 mit \varnothing -Bereich 15-300 mm
- Schneidöl oder Emulsion mit 3D gedruckten Kühlmitteldüsen für spezielle Geometrien



Kontaktieren Sie uns unter danobat@danobat.com